



SB432PV

## Lastscheider 4-polig 32 A, 1000 V DC

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Pooltype	4P

#### Capaciteit

Aantal modules	3,50
----------------	------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

#### Spanning

Type voeding	DC
Nominale isolatiespanning $U_i$	1000 V
Nominale spanning (gelijkstroom)	1000 - 1000 V

#### Installatie, montage

Aandraaimoment	1,80 - 1,80 NM
----------------	----------------

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Diepte	72 mm

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom $I_n$	6,90 W
--	--------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 65 °C
Graad van vervuiling IEC 664	3

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 - 10 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	4 - 16 mm <sup>2</sup>