



SBR290

Modulaire lastscheider 2-polig 100 A, rode tuimel

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Afmetingen

Breedte	35 mm
---------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
Afschakelvermogen 400 V AC23A	1692 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	1,20 kA

Installatie, montage

Aandraaimoment	3,60 - 3,60 NM
----------------	----------------

Spanning

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Samenstelling

Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 - 35 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 - 50 mm²

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	40000
--	-------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	11 W
Vermogensverlies per pool bij I _n	5,50 W