



SBR340

Modulaire lastscheider 3-polig 40 A, rode tuimel

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Afmetingen

Breedte	52,50 mm
---------	----------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
Afschakelvermogen 400 V AC23A	846 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	0,60 kA

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,80 - 2,80 NM
----------------	----------------

Spanning

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Samenstelling

Aantal maakcontacten	3
Aantal verbreekcontacten	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 - 16 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 - 25 mm²

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	60000
--	-------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	3,30 W
Vermogensverlies per pool bij In	1,10 W