




SK601



## Tip-omschakelaar, 2 maak + 2 verbreek, 20 A 400 V

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Aantal polen	2
Pooltype	2P

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	8 kA

#### Spanning

Nominale spanning Ue	660 - 660 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	690 V

#### Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	53 mm
Diepte	64 mm

#### Samenstelling

Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	2

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>