



SK601

**Tip-omschakelaar, 2 maak + 2 verbreek, 20 A 400 V**

**Technische eigenschappen**

**Design**

Aantal polen	2 P
--------------	-----

**Uitvoering**

Aantal modules	3
----------------	---

**Bedienen en signaleren**

Aantal schakelstanden	3
-----------------------	---

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nominale spanning (wisselstroom)	400 V
----------------------------------	-------

Frequentie	50 Hz
------------	-------

**Spanning**

Nominale isolatiespanning	690 V
---------------------------	-------

**Stroom**

Nominale stroom Inom	20 A
----------------------	------

**Afmetingen**

Diepte geïnstalleerd product	64 mm
------------------------------	-------

Hoogte geïnstalleerd product	85 mm
------------------------------	-------

Breedte geïnstalleerd product	53 mm
-------------------------------	-------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele aders	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------------

Aansluitdoorsnede massieve aders	1 - 6 mm <sup>2</sup>
----------------------------------	-----------------------

Aantal contacten	2
------------------	---

Soort contact	maakcontact - verbreekcontact
---------------	-------------------------------

Soort verbinding	schroeftechniek
------------------	-----------------

**Veiligheid**

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10...40 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transporttemperatuur	-40...80 °C
------------------------------	-------------