



SK603

## Ampèremeteromschakelaar 20 A 400 V

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 20 A

#### Capaciteit

Aantal modules 3

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I<sub>n</sub> 1 W

#### Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 70 mm

Diepte 64 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 690 V

Nominale spanning U<sub>e</sub> 400 - 400 V

#### Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

#### Uitvoering

Pooltype 3P+N

#### Samenstelling

