



SL, buitenhoek voor goot 80 mm, kersen

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	clipbaar
Kanaalhoogte	80 mm
Kanaalbreedte	20 mm
Deksel met flexibele rand	nee
Kleur	kersen
Bestandsdeel	ABS
Materiaalgroep	kunststof
Oppervlaktebehandeling	bedrukt
Hoekbereik	83 / 135 °
Accessoires configuratie	dekselonderdeel
Keurmerken	CE
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
Halogeenvrij	Ja
Omgevingstemperatuur	-5...65 °C