



### SL, binnenhoek voor goot 80 mm, eiken

#### Technische eigenschappen

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Montagevoorschriften      | clipbaar                    |
| Kanaalhoogte              | 80 mm                       |
| Kanaalbreedte             | 20 mm                       |
| Deksel met flexibele rand | nee                         |
| Kleur                     | eiken                       |
| Bestandsdeel              | ABS                         |
| Materiaalgroep            | kunststof                   |
| Oppervlaktebehandeling    | bedrukt                     |
| Hoekbereik                | 83 / 135 °                  |
| Accessoires configuratie  | dekselonderdeel             |
| Keurmerken                | CE                          |
| Europese richtlijn RoHS   | vrijwillige overeenstemming |
| Halogeenvrij              | Ja                          |
| Omgevingstemperatuur      | -5...65 °C                  |