



SL200809LED9011



SL, LED-outlet compleet met 30 W /24 VDC trafo, voor goot 80 mm hoog, zwart

Technische eigenschappen

Toebehoren

Uitgerust met Transformator

Afmetingen

Hoogte	130 mm
Breedte	20 mm
Diepte	48 mm
Lengte	130 mm

Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur	Grafitzwart
RAL-code	9011

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 60 °C