




SL200809LEDD1



**SL, LED-outlet compleet met 30 W /24 VDC trafo, voor goot 80 mm hoog, alulook**

#### Technische eigenschappen

##### Toebehoren

Uitgerust met Transformator

##### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 130 mm |
| Breedte | 20 mm  |
| Diepte  | 48 mm  |
| Lengte  | 130 mm |

##### Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

##### Materiaal

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kleur     | Aluminium               |

##### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP40 |
| Slagvastheid IK      | IK07 |

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 60 °C