



SL20115A9011



## SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 115 mm hoog, zwart

### Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	clipbaar
Antibacterial treatment	Nee
Hoogte geïnstalleerd product	38 mm
Kanaalhoogte	115 mm
Lengte in mm	110 mm
Kanaalbreedte	20 mm
Kleur	7869
RAL kleur	RAL 9011 - grafietzwart
Bestandsdeel	ABS
Materiaalgroep	kunststof
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld
Montagewijze	horizontaal
Keurmerken	CE
Europese richtlijn RoHs	vrijwillige overeenstemming
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Halogeenvrij	Ja
Slagvastheid	IK07
Bedrijfstemperatuur	5...60 °C
Omgevingstemperatuur	5...60 °C