

SM030

Ampèremeter analoog 0 - 30 A

Technische eigenschappen

Capaciteit	
Aantal modulen	4

Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting	
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm²

Afmetingen	
Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	54 mm

Meting	
Stroommeetbereik	0 - 30 A
Type meetinstrument	Analoog

Vermogen	
Opgenomen vermogen VA	1,10 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom In	1,10 W

Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20

Installatie, montage	
Gemonteerd op	DIN-rail

Functies	
Nauwkeurigheidsklasse	0,015

Spanning	
Nominale isolatiespanning Ui	2000 V

Frequentie	
Frequentie	45 - 65 Hz