

SM101C

Digitale multimeter, DIN-rail, Modbus + pulsuitgang**Technische eigenschappen****Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	67 mm
--------	-------

Breedte	73 mm
---------	-------

Diepte	50 mm
--------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm ²
--------------------------------	-------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 4 mm ²
---------------------------------	-------------------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	5 W
---	-----

Opgenomen vermogen VA	5 VA
-----------------------	------

Samenstelling

Type display	Digitaal
--------------	----------

Meting

Frequentie meetbereik	45 - 65 Hz
-----------------------	------------

Type meetinstrument	Multimeter
---------------------	------------

Stroommeetbereik	0 - 9999 A
------------------	------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	0.005
-----------------------	-------

