

SM102E

**Digitale multimeter, paneel inbouw (functie en communicatie modules)**

**Technische eigenschappen**

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Afmetingen**

Hoogte 96 mm

Breedte 96 mm

Diepte 60 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP51

**Capaciteit**

Aantal modules 5

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 80 °C

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/steker Schroefaansluiting

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader 2.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 2.5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Vermogen**

Vermogensverlies bij nominale stroom In 10 W

Opgenomen vermogen VA 10 VA

**Samenstelling**

Type display LCD

**Meting**

Frequentie meetbereik 45 - 65 Hz

Type meetinstrument Multimeter

Stroommeetbereik 0 - 9999 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage