



SM150

Ampèremeter analoog 0 - 150 A

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	54 mm

Meting

Stroommeetbereik	0 - 150 A
Type meetinstrument	Analoog

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	1,10 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1,10 W

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	0.015
-----------------------	-------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	2000 V
--	--------

Frequentie

Frequentie	45 - 65 Hz
------------	------------