



SM150

## Ampèremeter analoog 0 - 150 A

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	54 mm

#### Meting

Stroommeetbereik	0 - 150 A
Type meetinstrument	Analoog

#### Vermogen

Opgenomen vermogen VA	1,10 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	1,10 W

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Functies

Nauwkeurigheidsklasse	0,015
-----------------------	-------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	2000 V
--	--------

#### Frequentie

Frequentie	45 - 65 Hz
------------	------------