



SM201

Comm. module met pulsuitgang voor SM103E

Technische eigenschappen

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 55 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -20 - 80 °C |

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 0.5 - 1.5 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.5 - 1.5 mm ² |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Spanning

| | |
|--|--------|
| Nominale isolatiespanning U _i | 4000 V |
|--|--------|

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 84 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Diepte | 36 mm |