



**Comm. module met pulsuitgang voor SM103E**

**Technische eigenschappen**

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 80 °C

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Spanning**

Nominale isolatiespanning Ui	4000 V
------------------------------	--------

**Afmetingen**

Hoogte	84 mm
Breedte	21 mm
Diepte	36 mm

SM201