



SM201

## Steekmodule met pulsuitgang voor SM103E

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften clipbaar en schroefbaar

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie - Hz

#### Spanning

Nominale isolatiespanning 4 kV

#### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product 36 mm

Hoogte geïnstalleerd product 84 mm

Lengte in mm 49 mm

Breedte geïnstalleerd product 21 mm

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve aders 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>

Soort verbinding schroeftechniek

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10...55 °C

Opslag-/transporttemperatuur -20...80 °C