



SM202

### Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E

#### Technische eigenschappen

#### Gebuiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 80 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	4000 V
--	--------

#### Afmetingen

Hoogte	84 mm
Breedte	21 mm
Diepte	36 mm