



SM204

Steekmodule voor geheugenopslag voor SM103E

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	clipbaar en schroefbaar
----------------------	-------------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	- Hz
------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning	4 kV
---------------------------	------

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	36 mm
Hoogte geïnstalleerd product	84 mm
Lengte in mm	49 mm
Breedte geïnstalleerd product	21 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	0,5 - 1,5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	0,5 - 1,5 mm ²

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10...55 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20...80 °C