



SM501

## Voltmeter digitaal 0 - 500 V

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm <sup>2</sup>

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	3,50 W
Opgenomen vermogen VA	3,50 VA

#### Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	70 mm
Diepte	54 mm

#### Meting

Type meetinstrument	Voltmeter
---------------------	-----------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	0.01
-----------------------	------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Frequentie

Frequentie	45 - 65 Hz
------------	------------

#### Samenstelling

Aantal kanalen	3
----------------	---