



SM601

## Ampèremeter digitaal 0 - 600 A, indirecte meting

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm <sup>2</sup>

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	54 mm

#### Meting

Stroommeetbereik	0 - 600 A
Type meetinstrument	Digitaal

#### Vermogen

Opgenomen vermogen VA	1 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	1,10 W

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Functies

Nauwkeurigheidsklasse	0.01
-----------------------	------

#### Frequentie

Frequentie	45 - 65 Hz
------------	------------