



SM601

Ampèremeter digitaal 0 - 600 A, indirecte meting

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm ²

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	54 mm

Meting

Stroommeetbereik	0 - 600 A
Type meetinstrument	Digitaal

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	1 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1,10 W

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	0,01
-----------------------	------

Frequentie

Frequentie	45 - 65 Hz
------------	------------