



SPC023N

## Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1,25 kV

### Technische eigenschappen

#### Netwerkconfiguratie

Type stelsel TN-S, TT

#### Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 μs) volgens IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE 0,5 kA

#### Samenstelling

Met meldcontact Nee

#### Normen

Klasse volgens IEC61643 T2, T3

#### Capaciteit

Aantal modules 1

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 80 °C

#### Afmetingen

Hoogte 46,8 mm

Breedte 17,5 mm

Diepte 62,7 mm

#### Bediening en signalering

Signaallamp Optisch