



SPK700

Overspanningsbeveiliging IT voor satelliet TV

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	1 - 1 NM

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	C1, C2, C3, D1, B2
---------------------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning Ue	14 - 18 V
Continue bedrijfsspanning U _c volgens IEC 61643-1	20 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	0,50 kV

Stroom / temperatuur

Nominale ontladstroom I _n 8 - 20 μs C2 IEC 61643	2,50 kA
Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	2,5 kA

Afmetingen

Hoogte	31,50 mm
Breedte	144,90 mm
Diepte	71,50 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----