



SPK802

## Overspanningsbeveiliging 2P voor weerstation 4-20 mA

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

#### Normen

Vereistenklasse IEC 61643 C1, C2, C3, D1

#### Spanning

Nominale spanning  $U_e$  0 - 24 V

Continue bedrijfsspanning  $U_c$  volgens IEC 61643-1 30 V

Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1 0,75 kV

#### Stroom / temperatuur

Nominale ontlaadstroom  $I_n$  8 - 20  $\mu$ s C2 IEC 61643 5 kA

Max. ontlading ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/N-PE 10 kA

#### Afmetingen

Hoogte 105,80 mm

Breedte 6,20 mm

Diepte 83,5 mm

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C

#### Samenstelling

Met meldcontact Ja

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders 0,2 - 4,0 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders 0,2 - 4,0 mm<sup>2</sup>