



SPK802

Overspanningsbeveiliging 2P voor weerstation 4-20 mA

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Normen

Klasse volgens IEC61643 C1, C2, C3, D1

Spanning

Nominale spanning U_e 0 - 24 V

Continu bedrijfsspanning U_c volgens IEC 61643-1 30 V

Spanningsbeveiliging U_p volgens IEC 61643-1 0,75 kV

Stroom / temperatuur

Nominale ontlaadstroom I_n 8-20 μs C2 IEC 61643 5 kA

Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE 10 kA

Afmetingen

Hoogte 105,80 mm

Breedte 6,20 mm

Diepte 83,5 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C

Samenstelling

Met meldcontact Ja

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders 0,2 - 4,0 mm²

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders 0,2 - 4,0 mm²