



SPK900

Overspanningsbeveiliging RJ45 voor ethernet en VoIP netwerken

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Normen

Vereistenklasse IEC 61643 C1, C2, C3, D1, B2

Spanning

Continue bedrijfsspanning U_c volgens IEC 61643-1 3,30 V

Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1 0,10 kV

Stroom / temperatuur

Nominale ontladstroom I_n 8 - 20 μ s C2 IEC 61643 0,91 kA

Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE 10 kA

Afmetingen

Hoogte 102 mm

Breedte 25 mm

Diepte 63,5 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

Samenstelling

Met meldcontact Nee