



SPK900

## Overspanningsbeveiliging RJ45 voor ethernet en VoIP netwerken

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

#### Normen

Klasse volgens IEC61643 C1, C2, C3, D1, B2

#### Spanning

Continu bedrijfsspanning  $U_c$  volgens IEC 61643-1 3,30 V

Spanningsbeveiliging  $U_p$  volgens IEC 61643-1 0,10 kV

#### Stroom / temperatuur

Nominale ontladstroom  $I_n$  8-20  $\mu$ s C2 IEC 61643 0,91 kA

Max. ontlading ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/N-PE 10 kA

#### Afmetingen

Hoogte 102 mm

Breedte 25 mm

Diepte 63,5 mm

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

#### Samenstelling

Met meldcontact Nee