



SRA00505

Stroomtransformator BG 213, 50/5 A, 1,5 VA, klasse 1

Technische eigenschappen

Specifieke eigenschappen voor beveiliging

Filtertype product Plug-in stroomomvormer

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse 1

Vermogen

Vermogen 1,50 VA

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 0,50 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening 20 mm

Hoogte 78 mm

Breedte 60 mm

Diepte 30 mm

Hoogte van de opening 20 mm

Breedte van opening 20 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 3000 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 40 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1.5 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 6 mm²

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP10

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte I_n 50 A

Maximaal stroom secundair 5 A

