



SRA01005

Stroomtransformator BG 113, 100/5 A, 2,5 VA, klasse 1

Technische eigenschappen

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	2,50 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	0,70 W

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	49,50 mm
Diepte	30 mm
Hoogte van de opening	20 mm
Breedte van opening	29,50 mm

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	3000 V
---------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 40 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 6 mm ²

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP10
----------------------	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte I_n	100 A
Maximaal stroom secundair	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail, Montageplaat
---------------	------------------------