



SRE12505

Stroomtransformator BG 814, 1250/5 A, 15 VA, klasse 1

Technische eigenschappen

Specifieke eigenschappen voor beveiliging

Filtertype product Plug-in stroomomvormer

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse 1

Vermogen

Vermogen 15 VA

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 11 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening 60 mm

Hoogte 122 mm

Breedte 100 mm

Diepte 40 mm

Hoogte van de opening 60 mm

Breedte van opening 81 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 3000 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 40 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1.5 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 6 mm²

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP10

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte I_n 1250 A

Maximaal stroom secundair 5 A

