



SRF12505

Stroomtransformator BG 1034, 1200/5 A, 15 VA, klasse 1

Technische eigenschappen

Specifieke eigenschappen voor beveiliging

Filtertype product	Plug-in stroomomvormer
--------------------	------------------------

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	15 VA
----------	-------

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	7 W
---	-----

Afmetingen

Doorsnede van de opening	85 mm
--------------------------	-------

Hoogte	160 mm
--------	--------

Breedte	135 mm
---------	--------

Diepte	40 mm
--------	-------

Hoogte van de opening	85 mm
-----------------------	-------

Breedte van opening	101 mm
---------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	3000 V
--	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 40 °C
-------------------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 6 mm ²
--------------------------------	-------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 6 mm ²
---------------------------------	-------------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP10
--	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte I _n	1250 A
---	--------

Maximaal stroom secundair	5 A
---------------------------	-----

