

SRG30005

Stroomtransformator BG 1254, 3000/5 A, 15 VA, klasse 1

Technische eigenschappen

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1

Vermogen

Vermogen	15 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom In	16 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening	98 mm
Hoogte	198 mm
Breedte	160 mm
Diepte	40 mm
Hoogte van de opening	98 mm
Breedte van opening	122 mm

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 40 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 6 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 6 mm²

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP10

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	3000 A
Maximaal stroom secundair	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail, Montageplaat