



SRH40005

Stroomtransformator BG 1274, 4000/5 A, 15 VA, klasse 1

Technische eigenschappen

Specifieke eigenschappen voor beveiliging

Filtertype product	Plug-in stroomomvormer
--------------------	------------------------

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	15 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom In	30 W

Afmetingen

Hoogte	198 mm
Breedte	160 mm
Diepte	40 mm
Hoogte van de opening	72 mm
Breedte van opening	122 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 40 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 6 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 6 mm²

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP10
--	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	4000 A
Maximaal stroom secundair	5 A

Installatie, montage

