

ST312

**Veiligheidstransformator 25 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Uitgangsspanning	12 - 24 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Nominale isolatiespanning Ui	4000 V

**Vermogen**

Opgenomen vermogen VA	25 VA
-----------------------	-------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede massieve ader	6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	4 mm <sup>2</sup>

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 35 °C
---------------------	-------------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Capaciteit**

Aantal modules	4
----------------	---

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	58 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
Temperatuurbescherming	Ja

**Samenstelling**

Kortsluitbeveiliging	Ja
Aan-/uitschakelaar	Nee