



ST312

Veiligheidstransformator 25 VA, Usec 12/24 VA, Uprim 230 VAC

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	DIN-rail
----------------------	----------

Uitvoering

Aantal modules	4
----------------	---

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	Ja
---------------------------------	----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 V
----------------------------------	-------

Frequentie	50 Hz
------------	-------

Spanning

Nominale isolatiespanning	4000 V
---------------------------	--------

Uitgangsspanning 2	24 V
--------------------	------

Secundaire spanning onbelast	14 / 29 V
------------------------------	-----------

Secundaire uitgangsspanning	12 / 24 V
-----------------------------	-----------

Stroom

Maximale stroom secundair	3 A
---------------------------	-----

Uitgangsstroom 2	1.04 A
------------------	--------

Uitgangsstroom	2.08 A
----------------	--------

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	58 mm
------------------------------	-------

Hoogte geïnstalleerd product	85 mm
------------------------------	-------

Breedte geïnstalleerd product	70 mm
-------------------------------	-------

Vermogen

Opgenomen vermogen in VA	25 VA
--------------------------	-------

Vermogensverlies bij nominale stroom	1.8 W
--------------------------------------	-------

Energievoorziening

Trafo	SCHUKO-transformator
-------	----------------------

Montage

Aandraaimoment	1,2 Nm
----------------	--------

Geschikt voor opbouw	Ja
----------------------	----

Geschikt voor inbouw	Nee
----------------------	-----

Montagewijze	DIN-rail (inbouwcomponenten)
--------------	------------------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	4 mm ²
---------------------------------	-------------------

Aansluitdoorsnede massieve aders	6 mm ²
----------------------------------	-------------------

Kabel

Leidingslengte naar deuropener 0,5 A	max. 100 m
--------------------------------------	------------

L-leidinglengte naar deuropener 1 A	max. 50 m
Samenstelling	
Aan-/uitschakelaar	Nee
Kortsluitveilig	Ja
Normen	
Norm	EN 61558-2-6
Keurmerken	EN 61558-2-6
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
Veiligheid	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Temperatuurbeveiliging	Ja
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-20...35 °C