

ST313

Veiligheidstransformator 16 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC

Technische eigenschappen

Spanning

Uitgangsspanning	12 - 24 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Nominale isolatiespanning Ui	4000 V

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	16 VA
-----------------------	-------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	6 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	4 mm ²

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 35 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	58 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Temperatuurbescherming	Ja

Samenstelling

Kortsluitbeveiliging	Ja
Aan-/uitschakelaar	Nee