



ST314



## Veiligheidstransformator 40 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Uitgangsspanning	12 - 24 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Nominale isolatiespanning Ui	4000 V

#### Vermogen

Opgenomen vermogen VA	40 VA
-----------------------	-------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	4 mm <sup>2</sup>

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 35 °C
---------------------	-------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	58 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Temperatuurbescherming	Ja

#### Samenstelling

Kortsluitbeveiliging	Ja
Aan-/uitschakelaar	Nee