



SU213



Bel 230 VAC, 85 dBA

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,03 A
-----------------	--------

Afmetingen

Hoogte	80 mm
--------	-------

Breedte	18 mm
---------	-------

Diepte	65 mm
--------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 60 °C
-------------------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 mm ²
--------------------------------	-------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	6 mm ²
---------------------------------	-------------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	6,50 W
---	--------

Opgenomen vermogen VA	6,50 VA
-----------------------	---------

Samenstelling

Geluidsniveau	85
---------------	----