



SU215



Zoemer 230 VAC, 78 dBA

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,03 A
-----------------	--------

Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	18 mm
Diepte	65 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 60 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 mm ²

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	6,50 W
Opgenomen vermogen VA	6,50 VA

Samenstelling

Geluidsniveau	78
---------------	----