




SVN342



## Drukknopschakelaar 2 verbreek, 16 A, 230 VAC

### Technische eigenschappen

#### Samenstelling

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	2
Aantal maakcontacten	0
Met signaallamp	Nee

#### Stroom / temperatuur

Impulsstroom	16 A
--------------	------

#### Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	66 mm