



SVN462

~ 1 2 3 4 5 6 7 8

~ 9 10 11 12

Pulsdrukker 2 maak 16 A, 12/48 VAC + DC, led rood

Technische eigenschappen

Samenstelling

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	0
Aantal maakcontacten	2
Met signaallamp	Ja

Stroom / temperatuur

Impulsstroom	16 A
--------------	------

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	66 mm