



TG501A

## Optische rookmelder 230 V met backupbatterij, koppelbaar, wit

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Koppelbaar	Ja
radioaansluiting optioneel	Nee

#### Voeding

Voedingsspanning	Netspanning/alkalinebatterij 9 V 6LR61
------------------	--

#### Samenstelling

Volume van zoemer	85 dB
-------------------	-------

#### Afmetingen

Diameter	125 mm
Hoogte	48 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP32
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------