



TJA560



## KNX IoT Controller

### Technische eigenschappen

#### Samenstelling

Webserver Ja

#### Spanning

Bedrijfsspanning 24 - 24 V

Netspanning via bus 21 - 32 V

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 6

#### Teksten

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklemmen

Montagewijze Voor installatie in de onderverdeling

Tekst Groot tekstveld