



TJA560



KNX IoT Controller

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 6

Samenstelling

Webserver Ja

Spanning

Bedrijfsspanning 24 - 24 V

Netspanning via bus 21 - 32 V

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Teksten

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklemmen

Montagewijze Voor installatie in de onderverdeling

Tekst Groot tekstveld