



TJA665



## Easy configuratieserver

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

#### Samenstelling

Webserver	Ja
-----------	----

#### Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

#### Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway	Meervoudige interfaces
-----------------------------------------	------------------------

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	easy
--------------------------	------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

#### Afmetingen

Breedte	105 mm
Diepte	65 mm

#### Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Spanning	Voeding via PoE of 24 VDC
Tekst	Met tekstveld