



TJA670



Domovea basic met easy en IoT

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver	Ja
Aantal kanalen	1

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	DC

Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway	Meervoudige interfaces
---	------------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	105 mm
Diepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	6

Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Montagewijze	Voor installatie in de onderverdeling
Spanning	Voeding via PoE of 24 VDC
Tekst	Met tekstveld
Versleuteling	Beheer van 4 configureerbare gebruikersprofielen