



TJA670



## Domovea basic met easy en IoT

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

#### Samenstelling

Webserver	Ja
Aantal kanalen	1

#### Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	DC

#### Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway	Meervoudige interfaces
---	------------------------

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

#### Afmetingen

Breedte	105 mm
Diepte	65 mm

#### Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Montagewijze	Voor installatie in de onderverdeling
Spanning	Voeding via PoE of 24 VDC
Tekst	Met tekstveld
Versleuteling	Beheer van 4 configureerbare gebruikersprofielen